

MR-12 N

OCR OMR バーコードテスター



ビジネスフォームや JAN、UPC シンボルの材料（色材、用紙）が、
OCR、OMR、UPC 等の規格に合っているかチェックする簡易な精密測定器



●用途

- ・フォームの材料選定と規格の準拠
リードカラーとドロップアウトカラーが
規格内にあるか検査
- ・印刷品質の管理
反射率、PCS 値による抜き取り検査

●5種類の標準フィルターと
追加フィルター



●前面操作及び正像のビューワー

- 目視でのサンプルの位置合わせに最適
レンズを通した時 2.0 倍
レンズを外した時 5 倍

●バックング・キャリブレーションの
一体化




- バックングタイルがダイヤルで
簡便に切り替えられます



MR-12N

仕様

測定領域	φ0.008インチ (0.2mm)
寸法測定	0.2mm/目盛
内臓フィルター	A~E 5種類標準装備 オプションフィルターの追加により最大12種まで内蔵可能 フィルター切り替えダイヤルにて切替
観測倍率	正像 3段階 (直視、×20)
アウトプット	デジタル表示、プリンター、RS-232C
デジタル表示桁	反射率 ###.##% PCS #####
反射率測定確度	±1% フィルター毎にカーブ補正可能
反射率測定精度	±1%
反射率測定範囲	0~100% (硫酸バリウム白標準) 0.1%単位
PCS測定範囲	0~1.000
バックング	白/黒切替可能、キャリブレーション板を兼ねる
光源ランプ	タングステンハロゲンランプ: オスムランプ64640(50W,12V)
受光器	可視~赤外精密測光用シリコンフォトダイオード
所要電源	単相100V 50/60Hz
寸法/重量	W265 × H325 × D380mm / 15.1kg
使用環境	10~35°C/30~85%RH (結露無き事)
標準付属品	取扱説明書 キャリブレーション板 (本体内蔵) 電源ケーブル
オプション	追加フィルター 専用プリンター



●シンプルなダイヤル操作でバックングやフィルターの切り替え



●ランプ交換
ヒューズ交換の簡易化



●ビューポートによる正像表示
●個々の測定値、
平均値、標準偏差
最大値、最小値の出力



サカタインクス株式会社

<https://www.inx.co.jp>

販売代理店

ビジネスソリューション部

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-25 (日教販ビル) TEL 03-5689-6636 print-sol@inx.co.jp

情報メディア事業部	大阪 TEL 06-6447-5858	東京 TEL 03-5689-6644
紙・パッケージ事業部	大阪 TEL 06-6447-5866	東京 TEL 04-7127-2231
グラフィックパッケージ事業部	大阪 TEL 06-6447-5867	東京 TEL 04-7127-2231
機能性材料事業部	大阪 TEL 06-6447-5819	東京 TEL 03-5689-6650

支社 名古屋 0568-23-5211 中四国 086-241-8551 (四国オフィス 0877-45-1012)
九州 092-936-5005 (熊本オフィス 096-384-8828)

支店 北海道 0133-64-1119 東北 022-284-9533 東海 054-267-0222 北陸 076-240-6133
営業所 新潟 025-241-9131 神奈川 0467-76-5111

カタログNo, FC-002-6 (24.05)

●記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

